

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Fejhossz L ₁	40 mm
Sorozat	GARANT Master
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	200 mm
Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Középtolódás L ₃	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés