

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	16 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Középtolódás L ₃	10 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L07
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Lapkaméret	7 mm
Sorozat	GARANT Master
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés