

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	180 mm
Sorozat	GARANT Master
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	23 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L11
Középtolódás L ₃	14 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Fejhossz L ₁	28 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Lapkaméret	11 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés