

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtolódás L ₃	7 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Fejhossz L ₁	20 mm
Sorozat	GARANT Master
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	A10K SDUCR/L07
Befogási magasság L ₂	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés