

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Sorozat	GARANT Master
Fejhossz L ₁	36 mm
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Befogási magasság L ₂	18 mm
Középtelődés L ₃	13 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szár Ø D _s	20 mm
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	200 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés