

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:  
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Befogási magasság L <sub>2</sub>	18 mm
Sorozat	GARANT Master
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Teljes hossz L	200 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	13 mm
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás

Termék fajtája

Furatkés