

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Sorozat	GARANT Master
Fejhossz L ₁	40 mm
Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Középtolódás L ₃	16 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés