

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Sorozat	GARANT Master
Kés ISO kódja	A25R SDQCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	31 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Teljes hossz L	200 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Középtolódás L ₃	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

