

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Sorozat	GARANT Master
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	19 mm
Teljes hossz L	180 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	28 mm
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L07
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	10 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

