

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	25 mm
Teljes hossz L	140 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Sorozat	GARANT Master
Szár Ø D _s	12 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Kés ISO kódja	A12L SDQCR/L07
Középtolódás L ₃	8 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

