

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	23 mm
Sorozat	GARANT Master
Fejhossz L ₁	28 mm
Középtolódás L ₃	14 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	180 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

