

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret:
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R SDQCR/L11
Fejhossz L ₁	36 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Teljes hossz L	200 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Sorozat	GARANT Master
Középtelődés L ₃	13 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

