

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	31 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A25R SDQCR/L11
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Sorozat	GARANT Master
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	23 mm
Teljes hossz L	200 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

