

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Középtelődés L ₃	10 mm
Befogási magasság L ₂	15 mm
Teljes hossz L	180 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szár Ø D _s	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A16Q SDQCR/L07
Fejhossz L ₁	28 mm
Sorozat	GARANT Master
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

