



Maró rögzítőcsavar átfúrt, DIN 6367, Tüske Ø-höz: 50mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309861 50
GTIN	4250122681601
Árucikk kategória	30N

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.

A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

Figyelem:

Kompatibilis a

- **HSK, PSC csatlakozóval.**
- **SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.**

Műszaki leírás

Menet M	M24
Menethossz	36 mm
Pofavastagság	12 mm
Tüske Ø-höz	50 mm
Fej Ø	63 mm
Szabvány	DIN 6367

Termék fajtája

Rögzítőcsavar