



Maró rögzítőcsavar átfúrt, DIN 6367, Tüske Ø-höz: 40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	309861 40
GTIN	4250122674214
Árucikk kategória	30N

Leírás

Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.
A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

Figyelem:

- Kompatibilis a
- **HSK, PSC csatlakozóval.**
 - **SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.**

Műszaki leírás

Tüske Ø-höz	40 mm
Menethossz	30 mm
Fej Ø	52 mm
Menet M	M20
Pofavastagság	10 mm
Szabvány	DIN 6367

Termék fajtája

Rögzítőcsavar