



## Maró rögzítőcsavar átfúrt, DIN 6367, Tüske Ø-höz: 60mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	309861 60
GTIN	4250122681618
Árucikk kategória	30N

### Leírás

#### Felhasználás:

Feltűzhető marók rögzítéséhez.  
A hűtőfolyadék eljuttatása az oldalsó furatokon keresztül.

#### Figyelem:

- Kompatibilis a
- **HSK, PSC csatlakozóval.**
  - **SK és BT csatlakozás csak ADB alakú befogóval.**

### Műszaki leírás

Pofavastagság	14 mm
Tüske Ø-höz	60 mm
Menethossz	45 mm
Menet M	M30
Fej Ø	75 mm
Szabvány	DIN 6367

Termék fajtája

Rögzítőcsavar