

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Típus: 20/3L****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 274171 20/3L |
| GTIN | 4062406577698 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás**Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkához.

Felhasználás: $D_{\min} = 14$ mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.**Figyelem:**

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Műszaki leírás

| | |
|--|-------------------------|
| Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$ | 18 mm |
| Beszúrási szélesség w | 2,2; 3 mm |
| Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza | 35 mm |
| Szár $\varnothing D_s$ | 20 mm |
| t_{\max} belső megmunkálás | 3 mm |
| Teljes hossz L | 93 mm |
| Felhasználási tartomány | Radiális belső beszúrás |
| Felhasználás módja | balos |
| belső hűtés | igen |
| Rendszerkulcs | igen |
| Axiális beszúrás lehetősége | nem |

Termék fajtája

Furatkés