

HOLEX**24seven – stand-alone System, Típus: FLEX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979400 FLEX
GTIN	4062406577858
Árucikk kategória	9SA

Leírás**Kivitel:**

HOLEX árukiadó rendszer **FLEX** és **SPACE változatokban** modern ipari megjelenéssel. Ház robusztus kerettel, ALUCOBOND® lapokkal burkolva. Kiváló minőségű, hegesztett lemez szerkezet stabil plexiüvegből készült, magától nyíló tolóajtókkal.

- **Alapkivitelben LED-es belső világítással.**
- **A biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kivétel érdekében.**

Variante FLEX: Standard konfiguráció 288 rekeszsel. Az opcionális rekesz elválasztóval 540 rekeszre bővíthető.

Akár 3 rekesz változat kis és közepes méretű termékek, pl. kesztyűk légzésvédők, biztonsági szemüvegek és hallásvédők kiadásához.

Tartalom:

10 colos érintőképernyő, mini PC szoftverrel, angol operációs rendszerrel.

Szín:

Ház és fedél RAL 7035 világosszürke feliratos ALUCOBOND®, az előlapok és a lábazat RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A HOLEX **24seven FLEX** forgórendszere a rekesz elválasztókkal egyszerűen és gyorsan maximum 540 rekeszre bővíthető. A rekesz elválasztók 126 darabos kiszerezésben (7 szinthez elég) tartozékként kapható.

Műszaki leírás

Mélység	850 mm
"B" rekesz száma	36
Szélesség	800 mm
"A" rekesz száma	252
Rekeszek száma	288
Magasság	2000 mm
Teherbírás rekeszenként	2 kg
Súly	270 kg
Sorozat	24seven
Szekrényház belső teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Árukiadó rendszer