

Garant**Ujjmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø k10 DC: 30mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 191500 30 |
| GTIN | 4045197103062 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Többélű maró. **Excentrikus hátraköszörülés.**
Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Fogak száma Z | 6 |
| Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Vágóél Ø D_c | 30 mm |
| Szár Ø D_s | 25 mm |
| Teljes hossz L | 121 mm |
| Élhossz L_c | 45 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| Tűrés névleges Ø | k10 |
| Spirálszög | 30-40 fok |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS Co 8 |
| Szabvány | DIN 844 B |

| | |
|----------------|-----------|
| Típus | N |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 83 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 25 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 23 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 55 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |