

**Garant****DCGW 04T001, Vágóél kivitel: G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268096 G
GTIN	4062406578145
Árucikk kategória	21H

**Leírás****Kivitel:**

CBN kivitel.

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 140 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	H
Előtolás $f$	0,04 - 0,06 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCGW 04T001
Szerszámanyag	CBN

Sarokrídusz	0,1 mm
Minőség	BU7220
Vágóél kivitel	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz