

Mitutoyo**Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm
Mérőélek szélessége	0,75 mm
Mérőélek hossza	6,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Kalibrálás	B2
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100