

Mitutoyo**Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

Tartalom:

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

Műszaki leírás

Orsó Ø	6,35 mm
Kalibrálás	B1
Leolvasás	0,01 mm
Mérőélek szélessége	0,75 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérőélek hossza	6,5 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz

Termék fajtája

Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstomány 25 mm

022000 25

DAkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül
Max. méréstomány 100 mm

022010 100