

**Mitutoyo****Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

**Tartalom:**

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

**Műszaki leírás**

Mérőélek szélessége	0,75 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérőélek hossza	6,5 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Kalibrálás	B2
Mérődob osztás	1/50 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Szabvány	DIN 863

Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100