


Fenőkő keményfémhez és öntvényhez, szilícium-karbid (SiC), sík durva / finom, Hossz×szélesség: 150X50mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 558875 150X50 |
| GTIN | 4260496536759 |
| Árucikk kategória | 56Z |

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkővek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.

Szilícium-karbid közepkemény kötéssel. Alul 280 / 320-as SiC szemcse (finom); felül 100-as SiC szemcse (durva).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Síkba hozott lehúzókö plusz lehúzással a tökéletesen sík felület érdekében.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|---------------|
| Finomsági fok | durva / finom |
| Hossz | 150 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| Magasság | 25 mm |
| Termék fajtája | Fenőkő |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Keményfém (HM) | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Kőzet | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |