

**Fenőkő acélhoz, korund (A), sík durva / finom, Hossz×szélesség: 200X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	558865 200X50
GTIN	4260496536742
Árucikk kategória	56Z

**Leírás****Kivitel:**

Kerámia kötésű kombinált fenőkövek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.

**Korund** közép kemény kötéssel. Alul normál korund (A) 100-as szemcse (durva); felül nemes korund 280 / 320-as szemcse (finom).

**Felhasználás:**

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

**Figyelem:**

Síkba hozott lehúzókö plusz lehúzással a tökéletesen sík felület érdekében.

**Műszaki leírás**

Szélesség	50 mm
Magasság	25 mm
Hossz	200 mm
Finomsági fok	durva / finom
Termék fajtája	Fenőkő

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		