

**Mitutoyo****Horonymérő kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Nem forgó orsóval és ellapított mérőélekkel. Edzett acél mérőorsó és üllő, mattkrómozott kezelő- és leolvasó részek.

**Tartalom:**

25–50-es mérettől etalon beállító pálcával.

**Műszaki leírás**

Mérőélek hossza	6,5 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	75 - 100 mm
Mérőélek szélessége	0,75 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Mérődob osztás	1/50 mm
Kalibrálás	B2
Leolvasás	0,01 mm
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	analóg

Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100