




## Ékrudas 4 pofás esztergatókmány ROTA-M-flex 2+2, Külső átmérő: 315mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313101 315
GTIN	2050002052956
Árucikk kategória	33U

### Leírás

#### Kivitel:

A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.

- **Kerek, köbös, valamint geometriailag alaktalan munkadarabok befogása.**
- **Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.**
- **Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.**
- **2 pofás szerszám befogóként is használható.**

#### Szabvány:

ISO 702-4

#### Tartalom:

Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

#### Figyelem:

A szorítópofák nem képezi a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Súly	63 kg
Sorozat	ROTA-M flex
Maximális fordulatszám	2200 min <sup>-1</sup>
Külső Ø A	315 mm
Maximális szorítóerő	100 kN
Maximális nyomaték	120 Nm
Kiegyenlítési út pofánként	5,1 mm
Szorítási út pofánként	9,5 mm
Pofák száma	4
Működtetés	Manuális
Termék fajtája	Ékrudas tokmány