




Ékrudas 4 pofás esztergatókmány ROTA-M-flex 2+2, Külső átmérő: 400mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	313101 400
GTIN	2050002052963
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.

- **Kerek, köbös, valamint geometriailag alakatlan munkadarabok befogása.**
- **Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.**
- **Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.**
- **2 pofás szerszám befogóként is használható.**

Szabvány:

ISO 702-4

Tartalom:

Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

Figyelem:

A szorítópofák nem képezik a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Sorozat	ROTA-M flex
Súly	125 kg
Maximális fordulatszám	1500 min ⁻¹
Külső Ø A	400 mm
Maximális nyomaték	200 Nm
Maximális szorítóerő	150 kN
Szorítási út pofánként	14,5 mm
Kiegyenlítési út pofánként	7,9 mm
Pofák száma	4
Működtetés	Manuális
Termék fajtája	Ékrudas tokmány