


HOLEX**Kettős csillagkulcs készlet, hajlított, Szerszámok száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	952445 8
GTIN	4062406573089
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952445 méret: 1 db

GARANT kettős csillagkulcs, erősen hajlított 615950 sz. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	8
Szélesség	200 mm
Súly	1,316 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 8X9 mm	615950 8X9
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 12X13 mm	615950 12X13
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 19X22 mm	615950 19X22
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 18X21 mm	615950 18X21
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 6X7 mm	615950 6X7
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 16X17 mm	615950 16X17
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952445	952001 952445
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 10X11 mm	615950 10X11
Kettős csillagkulcs, hajlított, Kulcsnyílás 14X15 mm	615950 14X15