



Digitális műanyag tolómérő digiMax®, Típus: 150D



Rendelési adatok

Rendelés száma	412830 150D
GTIN	4010995294229
Árucikk kategória	46P

Leírás

Kivitel:

Nemfémes High-Tech anyag 50 % fibertartalommal.
7,5 mm magas számok, 5 számjegyes digitális kijelző

Méréstartomány 0 – 150 mm.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Csőrhossz	40 mm
Méréstartomány	0 - 150 mm
LCD kijelző számmagassága	7,5 mm
Mélységmérő	lapos
Energiaellátás	Elemes
Mélységmérő van	igen
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch

Hibahatár	0,05 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
-----------------------------------------------	------------