

3M**2K ragasztó, Gyártó azonosító: DP100PLUS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Gyorsan és könnyen feldolgozható **szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag** tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.

Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt a 083375 sz. KOLBEN3 méretű előtoló dugattyúval és a 083383 sz. MIXER méretű keverőcsővel.

Műszaki leírás

Száradás	20 min
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	20 hónap
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Úrtartalom	50 g
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 80 °C
Húzó-nyírószilárdság	7 N/mm ²

Sűrűség	1,15 g/cm ³
Kémiai alap	Epoxidgyanta
Veszélyes áru kategória	9
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Veszélyes anyag jelölés	GHS09: Környezetre veszélyes
Üzemi szilárdság	2880 min
UN szám	UN3082
Festék	Átlátszó
Dinamikus viszkozitás	19000 mPas
Gyártó jelölése	DP100 PLUS
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	Alumínium
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Üveg
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Műanyag
Ütéseknek és vibrációnak ellenáll	nem
Átfedési szilárdság	24 N/mm ²
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó