

HOLEX**Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415525 800
GTIN	4062406579555
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és **cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.**

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Beállító etalon 415527 sz. Set méret. 415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900 – 434910 sz. speciális tapintóhoz.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,0005 coll
Hibahatár	0,06 mm
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	90 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,01 mm
Belső mérőszár Ø	10 mm
Energiaellátás	Elemes

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Súly	0,9 kg
Méréstartomány	0 - 800 mm
Preset funkció	igen
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	ABS
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 500 mm	021000 500
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 1000 mm	021010 1000

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------