

HOLEX**Digitális műhelytolómérő, Méréstartomány: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415525 1500
GTIN	4062406579579
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Tolómérő belső és külső mérésekhez (Preset funkcióval). Jól leolvasható LCD kijelző extra méretű számokkal. Optimális megvezetési és siklási tulajdonságok a **kettős prizma** vezetőnek köszönhetően. Mérőcsőrök rozsdamentes acélból, leppelt. Két elcsúsztatható és **cserélhető mérőcsőrrel. Merőerő korlátozással.**

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Beállító etalon 415527 sz. Set méret. 415526 sz. 90 méretű mérőcsőr M2,5 menettel a 434900 – 434910 sz. speciális tapintóhoz.

Műszaki leírás

Preset funkció	igen
Méréstartomány	0 - 1500 mm
Energiaellátás	Elemes
Súly	2,2 kg
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Hibahatár	0,1 mm
Kalibrálás	A1
Csőrhossz	150 mm

Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
Belső mérőszár Ø	20 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	Gyári szabvány
Mérőcsúcsok	igen
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	ABS
Minden alkatrész	edzett
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------