

Mitutoyo**Digitális mélységmérő tolómérő AOS adatkimenettel, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418711 300
GTIN	4946368846460
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 és 497100 sz.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Híd hossza	100 mm
Mérőszín keresztmetszete	16×3,5 mm
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Mérőkészülék mérési eljárása	Elektromágneses induktív eljárás
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300