



## Csővágó kompakt, Max. Ø-höz: 35mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	818505 35
GTIN	4018754329380
Árucikk kategória	83A

### Leírás

**Kivitel:**

Magnézium présöntött test a forgatógombban egy tartalék keréssel. Présöntött cink forgatógomb. A vágókerék cseréje szerszám nélkül történik. A vágás során a cső optimális megtartásához 4 vezetőgörgővel rendelkezik.

**Felhasználás:**

Alumínium, vörösréz és vékonyfalú acélcsövek vágásához.

**Alkatrész:**

Hozzávaló tartalék vágókereket lásd a 818605 sz. 1 méret alatt.

### Műszaki leírás

Külső cső Ø-höz	3 - 35 mm
Vágókerék Ø	19 mm
Vágókerék furat	5 mm
Vágókerék szélessége	5 mm
Vezetőgörgők száma	4
Vágókerekek száma	1
Megfelelő csőanyag	Acél
Megfelelő csőanyag	Vörösréz
Megfelelő csőanyag	Alumínium

racsnifunkcióval	nem
Termékfajtája	Csővágókhöz