

HOLEX**Ujjmaró HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191590 16
GTIN	4045197103789
Árucikk kategória	12W

Leírás**Kivitel:**

Többélű maró. **Excentrikus hátraköszörülés.**
Kedvező árú alternatíva.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Vágóél Ø D _c	16 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,034 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L _c	32 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k10
Spirálszög	30-40 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B

Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	78 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	14 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	46 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	92 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		