

Mitutoyo**Digitális ABS műhelytolómérő IP67 csőr/standard mérőfelülettel,
Méréstartomány: 200mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	415355 200
GTIN	4946368727103
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A mérési eredményt jól leolvasható számok jelzik ki.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., 357-es méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497085 sz.

Műszaki leírás

Belső mérőszár Ø	10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Csőrhossz	60 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,01 mm
Energiaellátás	Elemes

Méréstartomány	0 - 200 mm
IP védettségi osztály	IP 67
Kalibrálás	A1
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Műhelytolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021000 200
DAkkS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 200 mm	021010 200