

Garant EASYFIX

Easyfix feliratozható klipsz kábelvezetővel, 10 darabos készlet., Típus: BLACK**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955818 BLACK
GTIN	4062406583217
Árucikk kategória	91F

Leírás**Kivitel:**

Feliratozható klipsz integrált kábel elvezetéssel. Feliratozható felület: 63,5 × 27,5 mm. Feliratozható klipszenként 2 kábel átvezetés a kábeleknek a tiszta elvezetéséhez a perforált falaknál. Kábel Ø maximum 8 mm.

Kézi feliratozás Edding vagy Marker tollal lehetséges.

A feliratozó felület a következő címkékhez illik:

Zweckform címkék: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6

GARANT címkék: 48×10 (G1); 63×24 (G2)

DYMO szalag, magasság 9 mm (max. 3 csík egymás felett)

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

10 darabos készlet.

Műszaki leírás

Mélység	11 mm
Készlet tartalma	10
Szélesség	68 mm
Festék	antracit

Sorozat	Easyfix
Magasság	35 mm
Termék fajtája	Kábelvezető