


Garant EASYFIX

**Easyfix feliratozható klipsz kábelvezetővel, 10 darabos készlet., Típus: GREEN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955818 GREEN
GTIN	4062406583255
Árucikk kategória	91F

**Leírás****Kivitel:**

Feliratozható klipsz integrált kábel elvezetéssel. Feliratozható felület: 63,5 × 27,5 mm. Feliratozható klipszenként 2 kábel átvezetés a kábeleknek a tiszta elvezetéséhez a perforált falaknál. Kábel Ø maximum 8 mm.

Kézi feliratozás Edding vagy Marker tollal lehetséges.

A feliratozó felület a következő címkékhez illik:

Zweckform címkék: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6

GARANT címkék: 48×10 (G1); 63×24 (G2)

DYMO szalag, magasság 9 mm (max. 3 csík egymás felett)

**Alkalmazható:**

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

**Tartalom:**

10 darabos készlet.

**Műszaki leírás**

Mélység	11 mm
Festék	zöld
Készlet tartalma	10
Magasság	35 mm

Sorozat	Easyfix
Szélesség	68 mm
Termék fajtája	Kábelvezető