



## Akkus kinyomópisztoly, Típus: C18PCG-310



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- **A nyomórúd automatikus visszahúzása megakadályozza a cseppképződést.**
- **A kinyomási sebesség elektronikusan szabályozható egy állító tárcsával, 6 sebességfokozattal.**
- **REDLINK™ elektronika – a gép és az akku túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít.**
- **A tömítőanyag folyamatosan áramlik, csökken a buborékképződés és teljesen kihasználható a tubus tartalma.**
- **Minden gyakori ragasztó- és tömítőanyaghoz optimalizált, alacsonyabb hőmérsékletek esetén is.**
- **Külön cellafelügyelet az optimalizált élettartam érdekében.**

#### Tartalom:

1× akku pakk M18 B2, 1× töltőkészülék M12-18 C, szerszámos táska.

### Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Hozzávaló tubusméret	310 g

Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Súly akkumulátorral együtt	2,3 kg
Maximális kinyomóerő	459 kg
Csomagolás	Tok
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Zsírprés

## Tartozék

Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akku induló készlet Típus M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB3	073808 MHB3
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB8	073810 MHB8
Akku induló készletHigh Output™ Akkumulátor típus M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion rendszer M18B2 Akkumulátor típus MB18	073827 MB18
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB12	073811 MHB12
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akku induló készletHigh Output™ Típus M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion akkuHigh Output™ Akkumulátor típus MHB55	073809 MHB55