

Alacsony szekrény tolóajtókkal, 2 mappa magasságú, Szélesség: 1200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	974211 1200
GTIN	2050002053656
Árucikk kategória	91Q

Leírás**Kivitel:**

Fa tolóajtós szekrény középső fallal és 2 polclappal (a középső fal jobb és bal oldalán), 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

Szín:

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

Magasság	779 mm
Szélesség	1200 mm
Ház felülete	fa
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Lábazat magassága	30 mm
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Fogantyú alakja	Íves fogantyú

Lábazattal	igen
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Lábazat anyaga	Acéllemez
Hasznos magasság	699 mm
Mélység	450 mm
Polclapok száma	2
Kivitel	Alacsony szekrény
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai szekrény