

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7515, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212034 ST1400
GTIN	4062406390310
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Hatszor indexált kerek váltólapkák. A maximális fogásmélység figyelembe vételével hat teljes értékű él jön létre.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Mind a hat él használatához az  $a_p$  érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,35 mm

Váltólapka ISO kód: RPKW 10T3MOT

Típus: ST1400

## Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	RPKW 10T3MOT
Szerszámanyag	HM
Típus	ST1400
Minőség	HB7515
Előtolás $f_z$ / fog	0,35 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Szárász	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		