

Irodai asztal, Szélesség: 1600mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	974042 1600
GTIN	2050002050792
Árucikk kategória	91Q

Leírás

Kivitel:

Kényelmes irodai asztal fokozatmentes **magasságállítással** (állítási tartomány **680 – 820 mm**). Stabil keresztirányú kerettel.

Cső láb 2 mm-es négyzet szelvényű acél idomcsőből, 50/50 mm. A merevítő kerettel alakpontos kapcsolatot alkot. A láb optimális mozgástérrel rendelkezik az ergonomikus kialakítású váznak köszönhetően.

Melamin asztallap dekor felülettel, 25 mm vastag.

Szín:

A **dekor asztallap 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Lábzat 3 színben kapható: tiszta fehér, alumínium ezüst, fémszürke.

Figyelem:

Az asztallap fémszürke színben nem javasolt az erős fényvisszaverés miatt.

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

Magasságállítási tartomány	680 - 820 mm
Mélység	800 mm
Szélesség	1600 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
Lapkaméret	Négyszög

Magasságállítás kivitele	mechanikus
Lapvastagság	25 mm
Szín kiválasztása	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai asztal