

Guruló szekrény, Fiókok száma: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	974171 3
GTIN	2050002053618
Árucikk kategória	91Q

Leírás

Kivitel:

Guruló szekrény, **600 mm mély**, melamin fából. Fém fiók fa előlappal és oldalsó markolatrésszel. Legfelső fiók műanyag íróeszköz betéttel. Zárral. Besüllyesztett és fék nélküli kerekek puha padlókhöz. 3 fiók (előlap magasság 50, 100 és 300 mm). A legalsó fiókban beakasztható kosárral együtt.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 100, 300

Szín:

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke. A test és a frontok különböző színekben konfigurálhatók.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

Íróeszköz betét van	igen
Fiók előlap anyaga	fa
Fogantyú típus	oldalsó markolat

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető	nem
Fiókok száma	3
Legfelső fiók íróeszköz betéttel	igen
gurítható	igen
Kulcs kivitele	behajtható kulcs
Ház anyaga	Melamin-fa
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Akasztós irattartó száma	1
Fiókház anyaga	Fém
Magasság	511 mm
Mélység	600 mm
Szélesség	432 mm
Kerekek	4 fék nélküli kerék
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai guruló kissekrény