

## Guruló szekrény, Fiókok száma: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	974171 4
GTIN	2050002053625
Árucikk kategória	91Q

### Leírás

#### Kivitel:

Guruló szekrény, **600 mm mély**, melamin fából. Fém fiók fa előlappal és oldalsó markolatrésszel. Legfelső fiók műanyag íróeszköz betéttel. Zárral. Besüllyesztett és fék nélküli kerekek puha padlókhöz. 4 fiók (előlap magasság 50, 100, 150 és 160 mm).

#### Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 100, 150, 160

#### Szín:

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke. A test és a frontok különböző színekben konfigurálhatók.

#### Figyelem:

**A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók:** bükk, kőris, juhar, dió.

### Műszaki leírás

Fiókház anyaga	Fém
Fiókok száma	4
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Kulcs kivitele	behajtható kulcs

Ház anyaga	Melamin-fa
Fiók előlap anyaga	fa
Kerekek	4 fék nélküli kerék
Szélesség	432 mm
Fogantyú típus	oldalsó markolat
Magasság	511 mm
Íróeszköz betét van	igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Mélység	600 mm
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető	nem
Legfelső fiók íróeszköz betéttel	igen
gurítható	igen
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai guruló kisszekrény