

Alacsony szekrény tolóajtókkal, 3 mappa magasságú, Szélesség: 1600mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	974212 1600
GTIN	2050002053687
Árucikk kategória	91Q

Leírás**Kivitel:**

Fa tolóajtós szekrény középső fallal és 2 polclappal (a középső fal jobb és bal oldalán), 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

Szín:

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Lábazat anyaga	Acéllemez
Magasság	1163 mm
Polclapok száma	4
Hasznos magasság	1083 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Zárberendezéshez alkalmas	nem

Mélység	450 mm
Fogantyú alakja	Íves fogantyú
Ház felülete	fa
Lábazattal	igen
Szélesség	1600 mm
Lábazat magassága	30 mm
Kivitel	Alacsony szekrény
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai szekrény