

Irattartó szekrény, Szélesség: 1200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	974221 1200
GTIN	2050002053724
Árucikk kategória	91Q

Leírás

Kivitel:

Nyílóajtós szekrény fából 4 fém polclappal, 25 mm vastag, 32 mm-es osztásban állítható, 5 mappa magasságát adja ki. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval fémszürke színben. Acél lábazat, 30 mm magas, mindig fémszürke színben, magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 kulccsal.

Szín:

A **dekor 5 színben** kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.

Műszaki leírás

Súly	122 kg
Mélység	450 mm
Szélesség	1200 mm
Fogantyú alakja	Íves fogantyú
Hasznos magasság	1851 mm

Zárberendezéshez alkalmas	nem
Polclapok száma	4
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Magasság	1931 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Termék fajtája	Irodai szekrény