

Kis kiszerezés alappolc Szélesség 1000 mm, Mélység: 500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	983205 500
GTIN	4004514227522
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

T-Profilkeret és horganyzott rácsos betét, rácsméret 30×30 mm, rácsszál 25×2 mm. **Rácsos betétenként maximum 150 kg terheléssel.** A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Gyűjtőedény magassága 83 mm (űrtartalom: alappolc 37 l / polcbővítés 34 l). Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető. Mindkét oldalon használható.

Mezőterhelés: 1300 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete: Névleges mélység + 36 mm.

Felhasználás:

Kis kiszerezések tárolásához. A kilépő folyadékok közvetlenül kifolynak a rácsos betéten keresztül a zárt hegesztésű gyűjtőedénybe.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tartalom:

4 rácsos betét, 1 takarólap, 1 gyűjtőedény.

Figyelem:

További rácsos betéteket az eShop-ban talál a 983212 sz. 500 méret alatt.

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Magasság	2000 mm
Felhasználási terület	Veszélyes anyag polc
Polclapok száma	4
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1060 mm
Gyártó jelölése	Kis göngyöleg polcok
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	150 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Termék fajtája	Kis göngyöleg polc

Tartozék

Rácsos betét Típushoz 500	983212 500
---------------------------	------------