



Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ G5-02, Szín: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Árucikk kategória	040

Leírás

Kivitel:

A **Speedglas™ G5-02** automata hegesztőmaszk a világszerte első **hajlított vakításvédő kazettával** van felszerelve. Így a hegesztő szűrő íves alakja követi a fej formáját és így lehetővé teszi **maximálisan széles látómezőt a maszk karcsú alakja mellett**. A kitűnő színérzékelést szolgáló **Natural Colour Technologie** lehetővé teszi az ívfény maximális ellenőrzését a hegesztési folyamat során. A **2,5 világos fokozat** lehetővé teszi a különösen jó látási viszonyokat a köztes megmunkálásnál. Felhasználóbarát menü, a **3M Connected Equipment applikáció**, amely segítséget nyújt a helyes beállítások elvégzésében, valamint a 3M™ Speedglas™ automata hegesztőmaszk szokásos prémium jellemzői teszik teljessé a képet.

Sötét védelmi fokozatok: 8 – 12

Világos fokozat: 2,5. 500 óra).

Hegesztő szűrő látómező: 76 × 150 mm:

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Tartalom:

G5-02 automata hegesztőmaszk tisztítókendővel és tároló táskával.

Kapcsolási idő világosról sötétre: 0,1 ms

Kapcsolási idő világosról sötétre: 50 - 1000 ms

Műszaki leírás

Kapcsolási idő világosról sötétre	0,1 ms
Kapcsolási idő világosról sötétre	50 - 1000 ms
Festék	fekete
Termék fajtája	Hegesztőmaszk

Tartozék

Külső előtétüveg készlet, 5 darabos (karcálló) G5-02 Típus G5-02	098011 G5-02
Belső előtétüveg készlet, 2 darabos G5-02 Típus G5-02	098013 G5-02
Elülső borítás G5-02 Típus G5-02	098010 G5-02
Vakításvédő kazetta (belső és külső előtétlencsékkel) G5-02 Típus G5-02	098012 G5-02